

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med dörr med högerstopp, Höjd / Antal utdragslådor: 900**Beställningsdata**

Ordernummer	927615 900
GTIN	4062406110321
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremсор. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

Beläggning:

Dörrhöjd mm: 800

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

Dörrstopp	Höger
Djup	650 mm

effektiv höjd	800 mm
Bredd	600 mm
vikt	34 kg
höjd	900 mm
Antal dörrar	1
dörrhöjd	800 mm
dörrens effektiva höjd	800 mm
Antal lådor	0
invändig bredd	550 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12
Hyllplan utdragbart Typ 1	927810 1
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927815 1