

**OZ-spännhylschuck, SK 40, spännvidd: 2-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Lagrad spännmutter.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i OZ-spännhylsor enligt DIN 6388 form A och B.

Specialtillbehör:

OZ-spännhylsor nr 309540 – 309560, sats nr 309562 (typ 462 E) för strl 2 – 25, haknyckel nr 628400.

Teknisk beskrivning

Lös hylsmutter nr 309670	2 - 25
Utvändig-Ø D	60 mm
passande haknyckel nr 628400	58/62
gängaM	M16
utkragningslängd A-mått	70 mm
totallängd L	163 mm
Spännhylsa D ₁	1-16 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	DIN 2080

Rundgångsnoggrannhet

 $\leq 3 \mu\text{m}$

Produktslag

Spänntångchuck