

**Weldonhållare, SK 40, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302425 12
GTIN	4062406110079
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	42 mm
gängaM	M16
totallängd L	143 mm
Reservspännskruv nr 309900	12
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
utkragningslängd A-mått	50 mm
fäste	SK 40
Norm	DIN 6359
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Weldonhållare

---

**Tillbehör**

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm

309900 12