

**ER-hylschuckar, SK 40, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	302485 40
GTIN	4062406110628
Artikelklass	32A

Beskrivning**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER/ESX-spännhylsor enligt ISO 15488-B / DIN 6499-B.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308981 – 309040, ER-satser nr 309024 – 309320, ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Rundgångsnoggrannhet: $\leq 3 \mu\text{m}$

spännvidd: 4 - 26 mm

utkragningslängd A-mått: 80 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

gängaM: M16

Reserv ER-spännmutter: 40

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	63 mm
gängaM	M16
utkragningslängd A-mått	80 mm
Reserv ER-spännmutter	40
spännvidd	4 - 26 mm
fäste	SK 40

Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 3 \mu\text{m}$
Produktslag	Spänntångchuck