

**Weldonhållare, SK 40, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302425 16
GTIN	4062406110086
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	16 mm
utkragningslängd A-mått	63 mm
totallängd L	156 mm
gängaM	M16
Utvändig-Ø D	48 mm
Reservspännskruv nr 309900	16
fäste	SK 40
Norm	DIN 6359
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm

309900 16