

**Weldonhållare, SK 40, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302425 8
GTIN	4062406110055
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	28 mm
gängaM	M16
Reservspännskruv nr 309900	8
utkragningenslängd A-mått	50 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm
totallängd L	143 mm
fäste	SK 40
Norm	DIN 6359
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 8 mm

309900 8