

**Weldonhållare, SK 40, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302425 10
GTIN	4062406110062
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	10
totallängd L	143 mm
Utvändig-Ø D	35 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
gängaM	M16
utkragningsslängd A-mått	50 mm
fäste	SK 40
Norm	DIN 6359
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 10 mm

309900 10