

**ER-hylschuckar, SK 40, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302485 25 |
| GTIN | 4062406110604 |
| Artikelklass | 32A |

Beskrivning**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER/ESX-spännhylsor enligt ISO 15488-B / DIN 6499-B.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308981 – 309040, ER-satser nr 309024 – 309320, ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Rundgångsnoggrannhet: $\leq 3 \mu\text{m}$

spännvidd: 1 - 16 mm

utkragningenslängd A-mått: 50 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

gängaM: M16

Reserv ER-spännmutter: 25

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-----------|
| spännvidd | 1 - 16 mm |
| Utvändig-Ø D | 42 mm |
| utkragningenslängd A-mått | 50 mm |
| Reserv ER-spännmutter | 25 |
| gängaM | M16 |
| Spännhylsa D ₁ | 1-16 mm |

| | |
|----------------------|---------------|
| fäste | SK 40 |
| Hållare norm | DIN 2080 |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Produktslag | Späntångchuck |