

**ER-hylschuckar, SK 40, för ER-spännhylsstorlek: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	302485 32
GTIN	4062406110611
Artikelklass	32A

Beskrivning**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER/ESX-spännhylsor enligt ISO 15488-B / DIN 6499-B.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308981 – 309040, ER-satser nr 309024 – 309320, ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Rundgångsnoggrannhet: $\leq 3 \mu\text{m}$

spännvidd: 2 - 20 mm

utkagningslängd A-mått: 60 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

gängaM: M16

Reserv ER-spännmutter: 32

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	60 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
spännvidd	2 - 20 mm
Reserv ER-spännmutter	32
gängaM	M16
Spännhylsa D ₁	2-20 mm

fäste	SK 40
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Späntångchuck