

Garant**Krympchuck 3°, BT 40 A = 90, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303443 8
GTIN	4062406110673
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Alla skaft hårdbearbetade.
- Extra smalt utförande (3° kontur).

Användningsdata:

- bearbetning vid verktygs- och formtillverkning
- När mindre kast är nödvändiga.
- För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806. krympchuckförlängningar nr 302410, storlek 12/3 och 12/4, krympverktyg nr 354210 – 304450. AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Längdjustering är inte möjlig!

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	21 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
fäste	BT 40 A = 90
Hållare norm	JIS B6339

Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40