

**Kombifräsdorn, SK 40 A = 52, Dorndiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302505 40
GTIN	4062406111076
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

**Användningsdata:**

**Med kil** – för fräsar **med längdspår**, t.ex. DIN 841.

**Med medbringarring** – för fräsar med **tvärspår**, DIN 1880.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	52 mm
Lös medbringarring nr 309870	40
totallängd L	172 mm
gängaM	M16
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	41 mm
Frässpindellängd L <sub>3</sub> med medbringarring	27 mm
passande specialnyckel nr 309840	40
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40

Spännhylsa D <sub>1</sub>	40 mm
fäste	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μm
Produktslag	Påsticksdorn för fräs