

**Kombifräsdorn, SK 50 A = 55, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302515 32 |
| GTIN | 4062406111113 |
| Artikelklass | 32A |

Beskrivning**Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

Med kil – för fräsar **med längdspår**, t.ex. DIN 841.

Med medbringarring – för fräsar med **tvärspår**, DIN 1880.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------|
| gängaM | M24 |
| totallängd L | 206 mm |
| utkragningslängd A-mått | 55 mm |
| Frässpindellängd L ₃ med medbringarring | 24 mm |
| Frässpindellängd L ₄ | 38 mm |
| Lös medbringarring nr 309870 | 32 |
| passande specialnyckel nr 309840 | 32 |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Spännhylsa D ₁ | 32 mm |
| fäste | SK 50 A = 55 |
| Norm | DIN 6358 |
| Hållare norm | DIN 2080 |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 μm |
| Produktslag | Påsticksdorn för fräs |