

Garant GRIDLINE

Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor, 12×20G, höjd: 700mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927412 700
GTIN	4062406111243
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

OBS!:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	625 mm
Antal lådor	0
höjd	700 mm
invändig bredd	350 mm
Antal dörrar	0

Bredd	400 mm
effektiv höjd för lådor	625 mm
Djup	650 mm
vikt	18 kg
Utförande	för individuell inredning
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
----------------------------------	-------------