

Garant GRIDLINE

**Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor, 12×20G, höjd: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927412 600
GTIN	4062406111236
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

**Teknisk beskrivning**

vikt	15 kg
invändig bredd	350 mm
effektiv höjd	525 mm
Antal lådor	0
Djup	650 mm

höjd	600 mm
Bredd	400 mm
Antal dörrar	0
effektiv höjd för lådor	525 mm
Utförande	för individuell inredning
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
----------------------------------	-------------