


Garant GRIDLINE

Hylla slitsad, Fronthöjd: 25mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935121 25
GTIN	4067263126034
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med tvärstagning på undersidan. Standardhylla för upphängning. **Bärförmåga 150 kg.**

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

OBS!:

- Hyllan kan också användas som låshylla tillsammans med centrallåsen nr 935590, 935595. Den förbereds som hållare för stiftcylindrlås i täckplåten.
- 25 mm höga hyllor kan inte kombineras tillsammans med mellan- och ändplåtar.

Teknisk beskrivning

Fronthöjd	25 mm
Hylla utförande	fast monterad hylla
Hylla utförande	rak hylla
Hylla utförande	slitsad hylla
bredd i E	54E
djup i E	27E
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Användningsområde	Lådställ

Datablad

Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd	953 mm
Djup	575 mm
bredd i G	36
djup i G	20
Produktslag	Hylla