

Garant GRIDLINE

Hylla, Fronthöjd: 50mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935130 50
GTIN	4062406111359
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med tvärstagning på undersidan. Standardhyllplan resp. översta hylla för fastskruvning. **Bärförmåga 200 kg.**

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

OBS!:

- **Hyllan kan också användas som låshylla tillsammans med centrallåsen nr 935590, 935595. Den förbereds som hållare för stiftcylinderlås i täckplåten.**
- **25 mm höga hyllor kan inte kombineras tillsammans med mellan- och ändplåtar.**

Teknisk beskrivning

Hylla utförande	fast monterad hylla
Hylla utförande	rak hylla
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	200 kg
Fronthöjd	50 mm
Användningsområde	Lådställ
Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Bredd	703 mm
Djup	675 mm
bredd i G	26
djup i G	24
Produktslag	Hylla