


Garant GRIDLINE

Hylla slitsad, Fronthöjd: 50 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935161 50
GTIN	4062406111489
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Av stålplåt med tvärstagning på undersidan. Standardhyllplan resp. översta hylla för fastskruvning. **Bärförmåga 200 kg.**

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

OBS!:

- **Hyllan kan också användas som låshylla tillsammans med centrallåsen nr 935590, 935595. Den förbereds som hållare för stiftcylinderlås i täckplåten.**
- **25 mm höga hyllor kan inte kombineras tillsammans med mellan- och ändplåtar.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

djup i G: 24

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 200 kg

Teknisk beskrivning

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	200 kg
Fronthöjd	50 mm
Hylla utförande	slitsad hylla
Hylla utförande	rak hylla
Hylla utförande	fast monterad hylla

Användningsområde	Lådställ
Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd	1453 mm
Djup	675 mm
bredd i G	56
djup i G	24
Produktslag	Hylla