

Garant GRIDLINE

skjutdörrsats, Utdragslådbredd 2 × 26G, Höjd inkl. ram: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935630 1000
GTIN	4062406111502
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Dörrarna har förstärkningar på insidan och löper med kullager i styrskenor. Låsbar med hjälp av skjuthandtag med **cylinderlås**. Monteringsatsen består av 2 sidoanslag, 2 styrskenor 2 dörrblad. Hyllfjädern bakom skjutdörrarna kan utrustas med hyllor, utdragslådor och utdragshyllor (undantag: bakom skjutdörrar nr 935640 är det endast möjligt att utrusta med hyllor, inte utdragslådor eller utdragshyllor).

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	900 mm
Höjd inkl. ram	1000 mm
ramdjup	80 mm
Användningsområde	Lådställ
Materialtjocklek	1,2 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnamnsattribut

Utdragslådbredd 2 × 26G

Produktlag

Skjurdörr