

Garant GRIDLINE

**Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor, 20×20G, höjd: 300mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 927720 300    |
| GTIN         | 4062406111656 |
| Artikelklass | 9GG           |

**Beskrivning****Utförande:**

Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.<br>Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready to go-arbetsbänkar.

**Teknisk beskrivning**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| effektiv höjd för lådor | 225 mm  |
| Djup                    | 650 mm  |
| vikt                    | 11,6 kg |
| effektiv höjd           | 225 mm  |
| Bredd                   | 600 mm  |
| Antal lådor             | 0       |
| invändig bredd          | 550 mm  |
| Antal dörrar            | 0       |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| höjd                     | 300 mm  |
| Utförande                | för individuell inredning   |
| Antal utdragshyllor      | 0   |
| Materialtjocklek         | 1 mm  |
| Höjdinställning i raster | 25 mm   |
| Cylinderlås              | modulär låscylinder   |
| Färgval                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut     | 20x20G  |
| Produktslag              | Arbetsbänkstomme  |