

Garant GRIDLINE

Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor, 20×20G, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927720 800
GTIN	4062406111700
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

OBS!:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.
Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready to go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

Djup	650 mm
höjd	800 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
effektiv höjd	700 mm
invändig bredd	550 mm

Antal lådor	0
Antal dörrar	0
Bredd	600 mm
vikt	21,6 kg
Utförande	för individuell inredning
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme