

Garant GRIDLINE

Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor, 20×20G, höjd: 700mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927720 700
GTIN	4062406111694
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

OBS!:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.
Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready to go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd för lådor	625 mm
Bredd	600 mm
Antal lådor	0
Djup	650 mm
vikt	19,6 kg

effektiv höjd	625 mm
Antal dörrar	0
invändig bredd	550 mm
höjd	700 mm
Utförande	för individuell inredning
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme