

Garant GRIDLINE

**Hurts 24G med dörr med högerstopp, för egen utrustning med utdragslådor, 20x20G, Höjd / Dörrhöjd: 800/525mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927725 800/525
GTIN	4062406111731
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Hurts 24G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

**Beläggning:**

antal höjdinställbara hyllplan: 1

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	600 mm
Dörrstopp	Höger

antal höjdställbara hyllplan	1
höjd	800 mm
invändig bredd	550 mm
Djup	650 mm
dörrens effektiva höjd	525 mm
vikt	33,3 kg
effektiv höjd för lådor	150 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	1 mm
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927815 1
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951020 20
Hyllplan utdragbart Typ 1	927810 1
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12