

Garant GRIDLINE

Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor, 20×20G, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927720 900
GTIN	4062406111717
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

OBS!:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.
Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready to go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

Antal lådor	0
vikt	23,6 kg
Antal dörrar	0
effektiv höjd	800 mm
effektiv höjd för lådor	800 mm

invändig bredd	550 mm
Djup	650 mm
höjd	900 mm
Bredd	600 mm
Utförande	för individuell inredning
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme