

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med dörr med högerstopp, för egen utrustning med utdragslådor, 20x20G, Höjd / Dörrhöjd: 900/525mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927725 900/525
GTIN	4062406111748
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Hurts 24G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

Beläggning:

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

vikt	35,3 kg
höjd	900 mm

invändig bredd	550 mm
effektiv höjd för lådor	250 mm
dörrens effektiva höjd	525 mm
Bredd	600 mm
Dörrstopp	Höger
antal höjdställbara hyllplan	1
Djup	650 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	1 mm
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951020 20
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927815 1
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Hyllplan utdragbart Typ 1	927810 1
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50