

Garant GRIDLINE

skjutdörrsats, Utdragslådbredd 2 × 36G, Höjd inkl. ram: 1200mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935635 1200
GTIN	4062406111595
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Dörrarna har förstärkningar på insidan och löper med kullager i styrskenor. Låsbar med hjälp av skjuthandtag med **cylinderlås**. Monteringsatsen består av 2 sidoanslag, 2 styrskenor 2 dörrblad. Hyllfjädern bakom skjutdörrarna kan utrustas med hyllor, utdragslådor och utdragshyllor (undantag: bakom skjutdörrar nr 935640 är det endast möjligt att utrusta med hyllor, inte utdragslådor eller utdragshyllor).

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

Höjd inkl. ram	1200 mm
ramdjup	80 mm
effektiv höjd	1100 mm
Användningsområde	Lådställ
Materialtjocklek	1,2 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnamnsattribut	Utdragslådbredd 2 × 36G
Produktslag	Skjurdörr