

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med dörr med högerstopp, för egen utrustning med utdragslådor, 20x20G, Höjd / Dörrhöjd: 900/625mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927725 900/625
GTIN	4062406111755
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Hurts 24G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

Beläggning:

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

Djup	650 mm
invändig bredd	550 mm

dörrens effektiva höjd	625 mm
Bredd	600 mm
Dörrstopp	Höger
vikt	36 kg
höjd	900 mm
effektiv höjd för lådor	150 mm
antal höjdställbara hyllplan	1
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	1 mm
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927815 1
Hyllplan utdragbart Typ 1	927810 1
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951020 20
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100