

Garant GRIDLINE

skjutdörrsats, Utdragslådbredd 2 × 36G, Höjd inkl. ram: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935635 1000
GTIN	4062406111588
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Dörrarna har förstärkningar på insidan och löper med kullager i styrskenor. Låsbar med hjälp av skjuthandtag med **cylinderlås**. Monteringsssatsen består av 2 sidoanslag, 2 styrskenor 2 dörrblad. Hyllfjädern bakom skjutdörrarna kan utrustas med hyllor, utdragslådor och utdragshyllor (undantag: bakom skjutdörrar nr 935640 är det endast möjligt att utrusta med hyllor, inte utdragslådor eller utdragshyllor).

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

ramdjup	80 mm
effektiv höjd	900 mm
Höjd inkl. ram	1000 mm
Användningsområde	Lådställ
Materialtjocklek	1,2 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Utdragslådbredd 2 × 36G
Produktslag	Skjutdörr