

Garant GRIDLINE

Hurts 24G åkbar, för egen utrustning med utdragslådor, 20×20G, husets höjd: 600mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927730 600
GTIN	4062406111779
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Hurts 24G åkbar, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Täckning med räfflad gummimatta, skyddskant och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag.

Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd.

Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

OBS!:

Tänk på när hurtsen förses med utdragslådor att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med hurtsens effektiva höjd.

Hurtsen får bara utrustats med utdragslådor nr 927805!

Skjut inte in den under elektriskt höjjusterbara arbetsplatser nr 920301 – 920316.

Teknisk beskrivning

Djup	650 mm
------	--------

effektiv höjd	525 mm
med skyddskant	ja
Löpyta utan mönster	ja
Antal lådor	0
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
antal fasta hjul utan broms	2
vikt	30,5 kg
Ø hjul	125 mm
Antal dörrar	0
höjd	800 mm
antal svängbara hjul med broms	2
maximal bärförmåga	600 kg
Bredd	600 mm
Utförande	rullbar
Utförande	för individuell inredning
effektiv höjd för lådor	525 mm
Antal utdragshyllor	0
Öppna inte kåpan	nej
Materialtjocklek	1 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Verkstadsrullcontainer