

Garant GRIDLINE

Hurts 24G åkbar, för egen utrustning med utdragslådor, 20×20G, husets höjd: 700mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 927730 700 |
| GTIN | 4062406111786 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Hurts 24G åkbar, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Täckning med räfflad gummimatta, skyddskant och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag.

Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd.

Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

OBS!:

Tänk på när hurtsen förses med utdragslådor att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med hurtsens effektiva höjd.

Hurtsen får bara utrustats med utdragslådor nr 927805!

Skjut inte in den under elektriskt höjjusterbara arbetsplatser nr 920301 – 920316.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------|--------|
| Ø hjul | 125 mm |
|--------|--------|

| | |
|--|---|
| Bredd | 600 mm |
| antal svängbara hjul med broms | 2 |
| maximal bärförmåga | 600 kg |
| vikt | 32,5 kg |
| Djup | 650 mm |
| effektiv höjd | 625 mm |
| Löpyta utan mönster | ja |
| ComfortClose | nej |
| Antal dörrar | 0 |
| höjd | 900 mm |
| med skyddskant | ja |
| Antal lådor | 0 |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| antal fasta hjul utan broms | 2 |
| Utförande | rullbar |
| Utförande | för individuell inredning |
| Öppna inte kåpan | nej |
| Antal utdragshyllor | 0 |
| effektiv höjd för lådor | 625 mm |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Höjdinställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 20x20G |
| Produktslag | Verkstadsrullcontainer |