

Garant GRIDLINE

Låda, 20×20G, lådans fronthöjd: 125mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 927800 125 |
| GTIN | 4062406111823 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplistor med utbytbara och omskrivbara textremsor. Modernt utdragslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Alla hurtsar 24G.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|------------------|
| effektiv höjd | 100 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 |
| Fronthöjd | 125 mm |
| vikt | 9,5 kg |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| Effektivt djup i G | 20 |
| Effektiv bredd i G | 20 |
| Användningsområde | Arbetsbänkstomme |
| effektivt djup | 500 mm |

| | |
|--|---|
| invändig bredd | 500 mm |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | nej |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20x20G |
| Produktslag | Låda |