

Garant GRIDLINE

**Låda, 20×20G, lådans fronthöjd: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927800 250
GTIN	4062406111854
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

**Passar till:**

Alla hurtsar 24G.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	225 mm
vikt	12 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Fronthöjd	250 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Effektivt djup i G	20
Effektiv bredd i G	20
Användningsområde	Arbetsbänkstomme

invändig bredd	500 mm
effektivt djup	500 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	1 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20×20G
Produktslag	Låda