

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning, 20×20G, lådans fronthöjd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927805 300
GTIN	4062406111946
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplistor med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

Med **enhands-enkelupplåsning av utdragslådor**, förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport. För utrustning av åkbara arbetsbänkar och hurtsar.

**Passar till:**

Alla hurtsar 24G.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

**Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

Lådor med individuell låsning	Enhands
Fronthöjd	300 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
effektiv höjd	275 mm
vikt	13 kg

Effektiv bredd i G	20
Effektivt djup i G	20
Användningsområde	Montagevagn
invändig bredd	500 mm
effektivt djup	500 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20x20G
Produktslag	Låda