

Garant GRIDLINE

Hurts 24G åkbar, för egen utrustning med utdragslådor, 20×20G, husets höjd: 500mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 927730 500 |
| GTIN | 4062406111762 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Hurts 24G åkbar, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Täckning med räfflad gummimatta, skyddskant och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag.

Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd.

Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

OBS!:

Tänk på när hurtsen förses med utdragslådor att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med hurtsens effektiva höjd.

Hurtsen får bara utrustas med utdragslådor nr 927805!

Skjut inte in den under elektriskt höjjusterbara arbetsplatser nr 920301 – 920316.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------|--------|
| Ø hjul | 125 mm |
|--------|--------|

| | |
|--|--|
| Löpyta utan mönster | ja |
| Djup | 650 mm |
| antal svängbara hjul med broms | 2 |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| höjd | 700 mm |
| med skyddskant | ja |
| Antal dörrar | 0 |
| effektiv höjd | 425 mm |
| Antal lådor | 0 |
| maximal bärförmåga | 600 kg |
| vikt | 28,5 kg |
| ComfortClose | nej |
| antal fasta hjul utan broms | 2 |
| Bredd | 600 mm |
| Utförande | rullbar |
| Utförande | för individuell inredning |
| effektiv höjd för lådor | 425 mm |
| Antal utdragshyllor | 0 |
| Öppna inte kåpan | nej |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Höjdinställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 20x20G |
| Produktslag | Verkstadsrullcontainer |