

Garant GRIDLINE

Låda, 20×20G, lådans fronthöjd: 75mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927800 75
GTIN	4062406111809
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådkoncept som medger optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Alla hurtsar 24G.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	50 mm
vikt	8,4 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Fronthöjd	75 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Effektiv bredd i G	20
Effektivt djup i G	20
Användningsområde	Arbetsbänkstomme
effektivt djup	500 mm
invändig bredd	500 mm

inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	1 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20x20G
Produktslag	Låda