

**Garant****Tapphylsa för gängchuck MLA, för ER-spännhylsstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	338120 11
GTIN	4062406111984
Artikelklass	31M

**Beskrivning****Passar till:**

Gängskärare-snabbchuck MLA med minimal-längdutjämnning nr 338100 – 338121.

**Specialtillbehör:**

ER-gängtappspänntänger, se nr 309399– 309447.

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd L	17 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	11
Spännviddsdiameter D <sub>1</sub>	2 - 6 mm
För ER-spännhylsor	11 mm
Ø d	20 mm
för kapacitetsområde	M1 – M5
Utvändig-Ø D	19 mm
max. åtdragningsmoment	20 Nm
Produktslag	Snabbytesinsats

