

Garant GRIDLINE

**Slagdörrsats, Utdragslådbredd 36G, Höjd inkl. ram: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	935715 1500
GTIN	4062406112011
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med **cylinderlås**. Monteringssatsen består av två framåtöppnade dörrar, två sidoskenor och två anslagslister. Hyllställsfälten bakom svängdörrarna kan förses med hyllor, lådor och utdragshyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Dörrar kan levereras i mellanliggande höjder. Pris på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Höjd inkl. ram	1500 mm
ramdjup	80 mm
effektiv höjd	1400 mm
Användningsområde	Lådställ
Materialtjocklek	1,2 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Utdragslådbredd 36G
Produktslag	Slagdörr