

Garant GRIDLINE

Slagdörrsats, Utdragslådbredd 36G, Höjd inkl. ram: 1200mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 935715 1200 |
| GTIN | 4062406112004 |
| Artikelklass | 9GK |

Beskrivning**Utförande:**

Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med **cylinderlås**. Monteringssatsen består av två framåtöppnade dörrar, två sidoskenor och två anslagslister. Hyllställsfälten bakom svängdörrarna kan förses med hyllor, lådor och utdragshyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Dörrar kan levereras i mellanliggande höjder. Pris på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|-------------------|
| ramdjup | 80 mm |
| Höjd inkl. ram | 1200 mm |
| effektiv höjd | 1100 mm |
| Användningsområde | Lådställ |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |
| Cylinderlås | modulär låscynder |

| | |
|----------------------|---|
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | Utdragslådbredd 36G |
| Produktslag | Slagdörr |