

Garant GRIDLINE

Slagdörrsats, Utdragslådbredd 56G, Höjd inkl. ram: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935720 1500
GTIN	4062406112042
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med **cylinderlås**. Monteringsssatsen består av två framåtöppnade dörrar, två sidoskenor och två anslagslister. Hyllställsfälten bakom svängdörrarna kan förses med hyllor, lådor och utdragshyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Dörrar kan levereras i mellanliggande höjder. Pris på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Höjd inkl. ram	1500 mm
effektiv höjd	1400 mm
ramdjup	80 mm
Användningsområde	Lådställ
Materialtjocklek	1,2 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Utdragslådbredd 56G
Produktslag	Slagdörr