

**Garant****Gängskärningschuck MLA IK 50 bar, HSK-A 63, Gäng-kapacitetsområde: M1-12****Beställningsdata**

Ordernummer	338110 M1-12
GTIN	4062406112080
Artikelklass	31M

**Beskrivning****Utförande:**

- Med minimal längdkompensering (MLA) tack vare dämpningselement.
- Förlänger gängtapparnas/rullgängtapparnas livslängd upp till 300 %.
- Invändig kylmedelstillförsel upp till 50 bar.
- Säker inspänning i tapphylsor för ER-spännhylsor.
- Kast skaftkon till kon vid användning < 3 µm.

**Användningsdata:**

I fleroperationsmaskiner med synkronspindel.

- För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp/synkronspindel.
- För utjämning av gängtappens stigningsdifferenser.

**Specialtillbehör:**

ER-spänntänger, se nr 308881-309240 (storlek ER11 / 16 / 25). ER-gängtappspänntänger med fyrkant, se nr 309399 - 309413 (storlek ER 11 /16 / 25).

Snabbytesinsatser och förlängningar, se nr 338120–338142.

Dragtappar, se nr 308600–308806.

Kylvattenrör för HSK, se nr 309880.

Hylsnyckel för HSK, se nr 309890.

**OBS!:**

Högsta varvtal 4000 varv/minut.

**Teknisk beskrivning**

Gäng-kapacitetsområde	M1 - M12
utkragningslängd A-mått	64 mm
Invändig diameter D <sub>1</sub>	20 mm
Utvändig-Ø D	43 mm
passar för ER-storlek	11 / 16
längdkompensering drag	1 mm
längdkompensering tryck	0,2 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69893
Invändig	ja, med max. 50 bar
Form	A
Produktslag	Gängskärningschuck