

Garant**Bärande stolpar, höjd: 481 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 928010 481 |
| GTIN | 4062406112233 |
| Artikelklass | 91P |

Beskrivning**Utförande:**

Av robust stålplåt. Arbetsyta utan hinder eftersom montaget sker utan knutplåtar. Upphängningsslitsar i 50 mm raster på framsidan samt gängbussningar på fram- och insidan för montering av ytterligare moduler, t.ex. perforerad panel, hyllplan etc. Bärande stolpe med öppningar på sidan för kabelgenomföring. Levereras parvis.

Passar till:

Perforerad panel 1 × nr 928070 resp. Nr. 928071.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Om medieskenor används måste mediemodul nr 928460 storlek CUT/OUT beställas samtidigt. Fastsättning av bärmkonsoler och tvärstagningar är inte möjlig.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------------|
| maximal bestyckning med perforerad panel | 1 st nr 928070 eller nr 928071 |
| höjd | 481 mm |

| | |
|------------------------|--|
| vikt | 3 kg |
| Bredd | 40 mm |
| maximal bärförmåga | 50 kg |
| Djup | 100 mm |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Höjdställning i raster | 50 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Bärande stolpe |

Tillbehör

| | |
|---|-------------------|
| Mediamodul för stolpe Modulslag DK250/ONOF | 928460 DK250/ONOF |
| Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 2000/13 | 928235 2000/13 |
| Multifix Passar för typ 1000 | 928201 1000 |
| Perforerad panel med borstlist Passar för typ 1000 | 928111 1000 |
| Mediamodul för stolpe Modulslag DE250/ONOF | 928460 DE250/ONOF |
| Perforerad panelEnkelsidig Passar för typ 500 | 928070 500 |
| Mediaskenamed 2 uttag 250 V Passar för typ 1000 | 928442 1000 |
| Fönster Passar för typ 1000 | 928090 1000 |
| Multifix med Easyfix magnetclips Passar för typ 1500 | 928206 1500 |
| Fönster Passar för typ 2000 | 928090 2000 |
| Multifix Passar för typ 2000 | 928201 2000 |
| Mediaskenaför individuell inredning Passar för typ 1000 | 928441 1000 |
| Mediaskenamed 4 uttag 250 V Passar för typ 1500 | 928443 1500 |
| Multifix Passar för typ 1500 | 928201 1500 |
| Multifix med Easyfix magnetclips Passar för typ 2000 | 928206 2000 |
| Avläggsskiva med stålbyglar Passar för typ 2000 | 928145 2000 |
| Multifix med Easyfix magnetclips Passar för typ 1000 | 928206 1000 |

| | |
|--|-------------------|
| Avläggsskiva av stålplåt300 mm djup Passar för typ 1500 | 928131 1500 |
| Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1500/AB1 | 928230 1500/AB1 |
| Mediaskenamed 4 uttag 250 V Passar för typ 2000 | 928443 2000 |
| Avläggsskiva av stålplåt200 mm djup Passar för typ 1500 | 928130 1500 |
| Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 2000/AA1 | 928230 2000/AA1 |
| Perforerad panel med borstlist Passar för typ 2000 | 928111 2000 |
| Avläggsskiva med belysning Passar för typ 1000 | 928140 1000 |
| Mediamodul för stolpe Modulslag DK250V/2 | 928460 DK250V/2 |
| Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 1000/9 | 928235 1000/9 |
| Mediaskenamed 4 uttag 250 V och strömbrytare Passar för typ 1000 | 928444 1000 |
| Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 1500/9 | 928235 1500/9 |
| Mediamodul för stolpe Modulslag FR250V/2 | 928460 FR250V/2 |
| Multimedia-svängarm med hållare för bärbar dator antal leder 2 | 928275 2 |
| Avläggsskiva med stålbyglar Passar för typ 1500 | 928145 1500 |
| Mediamodul för stolpe Modulslag CH250/ONOF | 928460 CH250/ONOF |
| Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 2000/AB1 | 928230 2000/AB1 |
| Ritningshållaremed organisationsmagneter Passar för typ 1000 | 928211 1000 |
| Mediaskenamed 2 uttag 250 V Passar för typ 1500 | 928442 1500 |
| Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 2000/19 | 928235 2000/19 |
| Perforerad panelEnkelsidig Passar för typ 1000 | 928070 1000 |
| Mediamodul för stolpe Modulslag ON/OFF | 928460 ON/OFF |
| Mediaskenamed 4 uttag 250 V och strömbrytare Passar för typ 2000 | 928444 2000 |
| Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 1 | 928270 1 |
| Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 2 | 928270 2 |
| Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 1000/6 | 928235 1000/6 |

| | |
|--|-------------------|
| Perforerad paneltvåsidig Passar för typ 2000 | 928071 2000 |
| Mediaskenaför individuell inredning Passar för typ 1500 | 928441 1500 |
| Mediamodul för stolpe Modulslag FR250/ONOF | 928460 FR250/ONOF |
| Avläggsskiva av stålplåt200 mm djup Passar för typ 2000 | 928130 2000 |
| Perforerad panelEnkelsidig Passar för typ 2000 | 928070 2000 |
| Mediaskenamed 2 uttag 250 V Passar för typ 2000 | 928442 2000 |
| Svängarm antal leder 2 | 928170 2 |
| Perforerad paneltvåsidig Passar för typ 1500 | 928071 1500 |
| Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AA1 | 928230 1000/AA1 |
| Mediaskenamed 4 uttag 250 V och strömbrytare Passar för typ 1500 | 928444 1500 |
| Avläggsskiva av stålplåt300 mm djup Passar för typ 1000 | 928131 1000 |
| Mediaskenamed 4 uttag 250 V Passar för typ 1000 | 928443 1000 |
| Perforerad panel med borstlist Passar för typ 1500 | 928111 1500 |
| Svängarm antal leder 1 | 928170 1 |
| Ritningshållaremed organisationsmagneter Passar för typ 1500 | 928211 1500 |
| Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1500/AA1 | 928230 1500/AA1 |
| Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AB1 | 928230 1000/AB1 |
| Avläggsskiva med belysning Passar för typ 1500 | 928140 1500 |
| Ritningshållaremed organisationsmagneter Passar för typ 2000 | 928211 2000 |
| Mediamodul för stolpe Modulslag CUT/OUT | 928460 CUT/OUT |
| Avläggsskiva med belysning Passar för typ 2000 | 928140 2000 |
| Mediamodul för stolpe Modulslag DE250V/2 | 928460 DE250V/2 |
| Perforerad panelEnkelsidig Passar för typ 1500 | 928070 1500 |
| Mediaskenaför individuell inredning Passar för typ 2000 | 928441 2000 |
| Avläggsskiva av stålplåt300 mm djup Passar för typ 2000 | 928131 2000 |
| Mediamodul för stolpe Modulslag CH250V/2 | 928460 CH250V/2 |
| Avläggsskiva av stålplåt200 mm djup Passar för typ 1000 | 928130 1000 |

| | |
|--|------------------|
| Fönster Passar för typ 1500 | 928090 1500 |
| Mediamodul för stolpe Modulslag OUT/ONOFF | 928460 OUT/ONOFF |
| Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 1500/14 | 928235 1500/14 |
| Avläggsskiva med stålbyglar Passar för typ 1000 | 928145 1000 |
| Perforerad paneltvåsidig Passar för typ 1000 | 928071 1000 |
| LED-belysningsenhet för placering på sidan effektförbrukning 15 W | 928620 15 |