


Garant**Bärande stolpar, höjd: 962mm****Beställningsdata**

Ordernummer	928010 962
GTIN	4062406112240
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Av robust stålplåt. Arbetsyta utan hinder eftersom montaget sker utan knutplåtar. Upphängningsslitsar i 50 mm raster på framsidan samt gängbussningar på fram- och insidan för montering av ytterligare moduler, t.ex. perforerad panel, hyllplan etc. Bärande stolpe med öppningar på sidan för kabelgenomföring. Levereras parvis.

Passar till:

Perforerad panel 2 × nr 928070 resp. Nr. 928071.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Om medieskenor används måste mediemodul nr 928460 storlek CUT/OUT beställas samtidigt. Lämplig för fastsättning av bärarmkonsoler.

Teknisk beskrivning

vikt	6 kg
Bredd	40 mm

Djup	100 mm
maximal bärförmåga	50 kg
maximal bestyckning med perforerad panel	2 st nr 928070 eller nr 928071
höjd	962 mm
Materialtjocklek	1 mm
Höjdställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Bärande stolpe

Tillbehör

Tvärstagning Längd 1000 mm	928050 1000
Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 2000/19	928235 2000/19
Mediamodul för stolpe Modulslag CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Mediamodul för stolpe Modulslag CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 1500/14	928235 1500/14
Mediamodul för stolpe Modulslag DE250V/2	928460 DE250V/2
Bärarm-konsol Längd 1500 mm	928055 1500
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 2000/AB1	928230 2000/AB1
Perforerad paneltvåsidig Passar för typ 1500	928071 1500
Avläggsskiva med belysning Passar för typ 2000	928140 2000
Mediaskenamed 4 uttag 250 V Passar för typ 1000	928443 1000
Multifix Passar för typ 1000	928201 1000
Bärarmskonsol Längd 1000 mm	928056 1000
Mediamodul för stolpe Modulslag FR250V/2	928460 FR250V/2
Avläggsskiva med stålbyglar Passar för typ 1500	928145 1500
Avläggsskiva av stålplåt200 mm djup Passar för typ 2000	928130 2000
	928275 2

Multimedia-svängarm med hållare för bärbar dator antal leder 2

Ritningshållaremed organisationsmagneter Passar för typ 1000	928211 1000
Avläggsskiva med belysning Passar för typ 1000	928140 1000
Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 2000/13	928235 2000/13
Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 1	928270 1
Fönster Passar för typ 2000	928090 2000
Svängarm antal leder 2	928170 2
Mediamodul för stolpe Modulslag OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Perforerad panel med borstlist Passar för typ 1000	928111 1000
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Mediamodul för stolpe Modulslag DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Perforerad panelEnkelsidig Passar för typ 2000	928070 2000
Mediaskenamed 2 uttag 250 V Passar för typ 1500	928442 1500
Bärarmskonsol Längd 2000 mm	928056 2000
Avläggsskiva av stålplåt300 mm djup Passar för typ 1000	928131 1000
Mediamodul för stolpe Modulslag DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Mediaskenamed 4 uttag 250 V och strömbrytare Passar för typ 1000	928444 1000
Perforerad panelEnkelsidig Passar för typ 1000	928070 1000
Mediaskenamed 4 uttag 250 V Passar för typ 1500	928443 1500
Mediamodul för stolpe Modulslag ON/OFF	928460 ON/OFF
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1500/AB1	928230 1500/AB1
Avläggsskiva av stålplåt300 mm djup Passar för typ 1500	928131 1500
Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 1500/9	928235 1500/9
Mediaskenamed 4 uttag 250 V Passar för typ 2000	928443 2000
Multifix Passar för typ 2000	928201 2000
Multifix med Easyfix magnetclips Passar för typ 1500	928206 1500

Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1500/AA1	928230 1500/AA1
Mediaskenamed 2 uttag 250 V Passar för typ 2000	928442 2000
Perforerad panel med borstlist Passar för typ 2000	928111 2000
Mediaskenaför individuell inredning Passar för typ 1500	928441 1500
Perforerad panel med borstlist Passar för typ 1500	928111 1500
Bärarm-konsol Längd 2000 mm	928055 2000
Tvärstagning Längd 1500 mm	928050 1500
Multifix med Easyfix magnetclips Passar för typ 2000	928206 2000
Mediaskenamed 4 uttag 250 V och strömbrytare Passar för typ 1500	928444 1500
Perforerad paneltvåsidig Passar för typ 1000	928071 1000
Fönster Passar för typ 1000	928090 1000
Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 2	928270 2
Bärarmskonsol Längd 1500 mm	928056 1500
Fönster Passar för typ 1500	928090 1500
Avläggsskiva med stålbyglar Passar för typ 1000	928145 1000
Mediaskenamed 4 uttag 250 V och strömbrytare Passar för typ 2000	928444 2000
Perforerad panelEnkelsidig Passar för typ 1500	928070 1500
Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 1000/9	928235 1000/9
Multifix Passar för typ 1500	928201 1500
Tvärstagning Längd 2000 mm	928050 2000
Avläggsskiva av stålplåt200 mm djup Passar för typ 1000	928130 1000
Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 1000/6	928235 1000/6
Mediamodul för stolpe Modulslag DK250V/2	928460 DK250V/2
Ritningshållaremed organisationsmagneter Passar för typ 1500	928211 1500
Bärarm-konsol Längd 1000 mm	928055 1000
Multifix med Easyfix magnetclips Passar för typ 1000	928206 1000
Mediamodul för stolpe Modulslag FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF

Avläggsskiva med belysning Passar för typ 1500	928140 1500
Avläggsskiva med stålbyglar Passar för typ 2000	928145 2000
Ritningshållare med organisationsmagneter Passar för typ 2000	928211 2000
Perforerad panel Enkelsidig Passar för typ 500	928070 500
Mediamodul för stolpe Modulslag CH250V/2	928460 CH250V/2
Avläggsskiva av stålplåt 300 mm djup Passar för typ 2000	928131 2000
Svängarm antal leder 1	928170 1
Mediaskenaför individuell inredning Passar för typ 2000	928441 2000
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 2000/AA1	928230 2000/AA1
Mediaskenaför individuell inredning Passar för typ 1000	928441 1000
Mediaskenamed 2 uttag 250 V Passar för typ 1000	928442 1000
Avläggsskiva av stålplåt 200 mm djup Passar för typ 1500	928130 1500
Perforerad panel tvåsidig Passar för typ 2000	928071 2000
LED-belysningsenhet för placering på sidan effektförbrukning 15 W	928620 15