

Garant**Bärande stolpar, höjd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	928010 200
GTIN	4062406112226
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Av robust stålplåt. Arbetsyta utan hinder eftersom montaget sker utan knutplåtar. Upphängningsslitsar i 50 mm raster på framsidan samt gängbussningar på fram- och insidan för montering av ytterligare moduler, t.ex. perforerad panel, hyllplan etc. Bärande stolpe med öppningar på sidan för kabelgenomföring. Levereras parvis.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Bara lämplig för mediaskena, upplagshylla och Multifix. Montering av mediemodul nr 928460 är inte möjlig.

Fastsättning av bärmkonsoler och tvärstagningar är inte möjlig.

Teknisk beskrivning

vikt	1,2 kg
Bredd	40 mm
Djup	100 mm

maximal bärformåga	50 kg
höjd	200 mm
Materialtjocklek	1 mm
Höjdställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Bärande stolpe

Tillbehör

Multifix med Easyfix magnetclips Passar för typ 1500	928206 1500
Avläggsskiva med stålbyglar Passar för typ 1000	928145 1000
Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 1000/9	928235 1000/9
Avläggsskiva av stålplåt200 mm djup Passar för typ 2000	928130 2000
Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 1500/9	928235 1500/9
Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 2000/13	928235 2000/13
Multifix Passar för typ 1000	928201 1000
Multifix Passar för typ 2000	928201 2000
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1500/AA1	928230 1500/AA1
Avläggsskiva av stålplåt300 mm djup Passar för typ 2000	928131 2000
Mediaskenaför individuell inredning Passar för typ 1500	928441 1500
Multifix med Easyfix magnetclips Passar för typ 1000	928206 1000
Avläggsskiva av stålplåt300 mm djup Passar för typ 1000	928131 1000
Svängarm antal leder 1	928170 1
Avläggsskiva av stålplåt300 mm djup Passar för typ 1500	928131 1500
Mediaskenamed 2 uttag 250 V Passar för typ 2000	928442 2000
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 2000/AA1	928230 2000/AA1
Mediaskenamed 4 uttag 250 V Passar för typ 1500	928443 1500
	928211 1000

Ritningshållaremed organisationsmagneter Passar för typ 1000

Mediaskenamed 4 uttag 250 V Passar för typ 2000 928443 2000

Ritningshållaremed organisationsmagneter Passar för typ 2000 928211 2000

Mediaskenamed 4 uttag 250 V och strömbrytare Passar för typ 1000 928444 1000

Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1500/AB1 928230 1500/AB1

Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 1500/14 928235 1500/14

Svängarm antal leder 2 928170 2

Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AB1 928230 1000/AB1

Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 2000/19 928235 2000/19

Avläggsskiva med stålbyglar Passar för typ 2000 928145 2000

Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 2000/AB1 928230 2000/AB1

Avläggsskiva av stålplåt200 mm djup Passar för typ 1000 928130 1000

Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AA1 928230 1000/AA1

Mediaskenamed 2 uttag 250 V Passar för typ 1000 928442 1000

Mediaskenaför individuell inredning Passar för typ 1000 928441 1000

Ritningshållaremed organisationsmagneter Passar för typ 1500 928211 1500

Avläggsskiva av stålplåt200 mm djup Passar för typ 1500 928130 1500

Mediaskenaför individuell inredning Passar för typ 2000 928441 2000

Mediaskenamed 4 uttag 250 V och strömbrytare Passar för typ 2000 928444 2000

Multifix med Easyfix magnetclips Passar för typ 2000 928206 2000

Multifix-behållare Längd (mm) /antal lådor 1000/6 928235 1000/6

Multifix Passar för typ 1500 928201 1500

Avläggsskiva med stålbyglar Passar för typ 1500 928145 1500

Mediaskenamed 4 uttag 250 V Passar för typ 1000 928443 1000

Mediaskenamed 2 uttag 250 V Passar för typ 1500 928442 1500

928444 1500

Mediaskenamed 4 uttag 250 V och strömbrytare Passar för typ 1500

LED-belysningsenhet för placering på sidan
effektförbrukning 15 W

928620 15