

**Garant****Hörn-bärpelare Med upphängningsslitsar, höjd: 481 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	928030 481
GTIN	4062406112295
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Av robust stålplåt. Arbetsyta utan hinder eftersom monteraget sker utan knutplåtar.

Bärande hörnpelare med upphängningsslitsar i 50 mm-raster på framsidan, gängbussningar och ett Ø 25 mm hål för kabelgenomföring.

**Passar till:**

På hörnstolpen nr 938030 kan hyllplanen nr 928131 – 928145 storlek 1000, Multifix-skena nr 928201, 928206, 928230, 928235 storlek 1000 monteras. Perforerad panel 1 × nr 928070 resp. Nr. 928071.

**Teknisk beskrivning**

vikt	3 kg
Djup	100 mm
Bredd	40 mm
maximal bestyckning med perforerad panel	1 st nr 928070 eller nr 928071
Materialtjocklek	1 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Bärande stolpe