

**Garant****Påbyggnadsavdelare, höjd: 1362mm****Beställningsdata**

Ordernummer	928040 1362
GTIN	4062406112547
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Av robust stålplåt. Hinderfri arbetsyta. För indelning av stolpuppbyggnaden i olika arbetsområden. Möjligt bara i samband med tvärstagning nr 928050 eller bärmarmkonsol inklusive tvärstagning nr 928055; 928056.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Kan inte monteras på förstärkt bakvägg nr 928020.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	80 mm
Djup	100 mm
maximal bestyckning med perforerad panel	2 st nr 928070 eller nr 928071
vikt	5 kg
Materialtjocklek	1,5 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Bärande stolpe

## Tillbehör

Tvärstagning Längd 1000 mm	928050 1000
Bäarmskonsol Längd 1500 mm	928056 1500
Bäarm-konsol Längd 2000 mm	928055 2000
Bäarm-konsol Längd 1000 mm	928055 1000
Tvärstagning Längd 1500 mm	928050 1500
Bäarmskonsol Längd 1000 mm	928056 1000
Bäarm-konsol Längd 1500 mm	928055 1500
Tvärstagning Längd 2000 mm	928050 2000
Bäarmskonsol Längd 2000 mm	928056 2000