

Garant**Bärarm-konsol, Djup 350 mm, Längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	928055 1500
GTIN	4062406112592
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt utförande av stålplåt. Parvis montering för fastsättning av belysningsenhet nr928600, 928602, 928606 och apparatskena nr928250.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Passar endast bärande stolpar strl 962 och 1362.

Teknisk beskrivning

kapacitet	250 mm
Djup	350 mm
vikt	6 kg
maximal bärförmåga	50 kg
höjd	60 mm
Längd	1500 mm
Bredd	1500 mm
Användningsområde	Bärande stolpar
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 350 mm
Produktslag	Konsol

Tillbehör

LED-belysningsenhet Passar för typ 1500	928600 1500
LED-belysningsenhet med strömbrytare Passar för typ 1500	928602 1500
Apparatskena med 2 löpvagnar Längd 1500 mm	928250 1500
TAMETO belysningsenhet Passar för typ 1500	928608 1500