

Garant**Bärarmskonsol, Djup 550 mm, Längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	928056 1500
GTIN	4062406112622
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt utförande av stålplåt. Parvis montering för fastsättning av belysningsenhet nr 928600, 928602, 928606 och apparatskena nr 928250.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Passar endast bärande stolpar strl 962 och 1362.

Teknisk beskrivning

vikt	8 kg
Längd	1500 mm
höjd	60 mm
Djup	550 mm
kapacitet	450 mm
maximal bärförmåga	50 kg
Bredd	1500 mm
Användningsområde	Bärande stolpar
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 550 mm
Produktslag	Konsol

Tillbehör

LED-belysningsenhet med strömbrytare Passar för typ 1500	928602 1500
TAMETO belysningsenhet Passar för typ 1500	928608 1500
LED-belysningsenhet Passar för typ 1500	928600 1500
Apparatskena med 2 löpvagnar Längd 1500 mm	928250 1500