


Garant**Perforerad panel Enkelsidig, Passar för typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	928070 2000
GTIN	4062406112684
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Av robust kantad stålplåt för överskådlig verktygsförvaring.

Perforerade paneler av falsad stålplåt □ 9x9 mm i 37 mm raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler.

Passar till:

För inskruvning mellan bärpelare nr 928010, i materialvagn nr 918590 och för skiljeväggar nr 955430 och 955431.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Tillbehör till perforerade paneler finns i grupp 95

Teknisk beskrivning

Perforerad panel utförande	Enkelsidig
Djup	25 mm
lyftförmåga	100 kg
höjd	481 mm
Bredd	1920 mm
vikt	12 kg
Passar för typ	2000 mm

Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Perforerad panel

Tillbehör

Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 2	928270 2
Stolpe för upphängning höjd 481 mm	928060 481
Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 1	928270 1
Multifix Passar för typ 500	928201 500
Multimedia-svängarm med hållare för bärbar dator antal leder 2	928275 2
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Multifix Passar för typ 1500	928201 1500