


**Garant****Perforerad panel Enkelsidig, Passar för typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	928070 1500
GTIN	4062406112677
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Av robust kantad stålplåt för överskådlig verktygsförvaring.

Perforerade paneler av falsad stålplåt □ 9x9 mm i 37 mm raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler.

**Passar till:**

För inskruvning mellan bärpelare nr 928010, i materialvagn nr 918590 och för skiljeväggar nr 955430 och 955431.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Tillbehör till perforerade paneler finns i grupp 95

**Teknisk beskrivning**

Djup	25 mm
Bredd	1420 mm
lyftförmåga	100 kg
Passar för typ	1500 mm
höjd	481 mm
Perforerad panel utförande	Enkelsidig
vikt	9 kg

Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Perforerad panel

## Tillbehör

Multifix Passar för typ 300	928201 300
Multifix Passar för typ 1000	928201 1000
Multifix Passar för typ 500	928201 500
Stolpe för upphängning höjd 481 mm	928060 481
Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 1	928270 1
Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste antal leder 2	928270 2
Multimedia-svängarm med hållare för bärbar dator antal leder 2	928275 2