


Garant

Bakvägg av perforerad plåt (stolp-par + 1 perforerad panel på en sida), Höjd 481 mm, Passar för typ: 1000

**Beställningsdata**

Ordernummer	928075 1000
GTIN	4062406113025
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Stolppar av stålror 100×40×2 mm. **Upphängningsslitsar** i 50 mm raster på framsidan samt **gänghylsor** på framsidan för infästning av ytterligare moduler / komponenter. Däremellan perforerad väggpanel av stålplåt.

Användningsdata:

För fastskruvning på arbetsskivor med längden 1000, 1500 och 2000 mm.

leveransinnehåll:

Består av **1** par bärande stolpar + **1** st perforerad panel, ensidig. Fastsättning av bärarmkonsoler och tvärstagningar är inte möjlig.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

lyftförmåga	100 kg
Perforerad panel utförande	Enkelsidig
Passar för typ	1000 mm
höjd	481 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion

Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdinställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Höjd 481 mm
Produktslag	Perforerad panel

Tillbehör

Skarvdon för stolpe Typ 2	938027 2
Skarvdon för stolpe Typ 1	938027 1
Bärande stolpar höjd 481 mm	928010 481
Perforerad panelEnkelsidig Passar för typ 1000	928070 1000