

**Garant**

**Bakvägg av perforerad plåt (stolp-par + 2 perforerade paneler på en sida),  
Höjd 962 mm, Passar för typ: 1500**

**Beställningsdata**

Ordernummer	928076 1500
GTIN	4062406113063
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Stolppar av stålrör 100×40×2 mm. **Upphängningsslitsar** i 50 mm raster på framsidan samt **gänghylsor** på framsidan för infästning av ytterligare moduler / komponenter. Däremellan perforerad väggpanel av stålplåt.

**Användningsdata:**

**För fastskruvning på arbetsskivor** med längden 1000, 1500 och 2000 mm.

**leveransinnehåll:**

Består av **1** par bärande stolpar + **2**st perforerade paneler, ensidiga. Lämplig för fastsättning av bärmkonsoler.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

**Teknisk beskrivning**

höjd	962 mm
Passar för typ	1500 mm

lyftförmåga	200 kg
Perforerad panel utförande	Enkelsidig
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Höjd 962 mm
Produktslag	Perforerad panel

## Tillbehör

Skarvdon för stolpe Typ 1	938027 1
Skarvdon för stolpe Typ 2	938027 2
Perforerad panel Enkelsidig Passar för typ 1500	928070 1500
Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962